



# **Plaque d'alimentation verticale** **VMPA2-VSP-QS6**

Code article: 8035441

**FESTO**



## **Fiche technique**

| Caractéristiques                       | Valeur                                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Dimension modulaire                    | 21 mm                                      |
| Pression de service                    | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar     |
| Pression de pilotage MPa               | 0.3 MPa...0.8 MPa                          |
| Pression de pilotage                   | 3 bar...8 bar                              |
| Fluide de service                      | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 1 - faibles effets de corrosion            |
| Conformité PWIS                        | VDMA24364-B1/B2-L                          |
| Température ambiante                   | -5 °C...50 °C                              |
| Poids du produit                       | 80 g                                       |
| Raccord pneumatique 1                  | QS-6                                       |
| Note sur le matériau                   | Conforme à RoHS                            |
| Matériau plaque d'alimentation         | Renforcé de polyamide                      |