

Tuyau plastique PAN-R-28X2,5-SW

Code article: 8036208

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Ø extérieur	28 mm
Rayon de courbure important pour le débit	350 mm
Ø intérieur	23 mm
Pression de service sur la plage de température totale	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Pression de service en fonction de la température	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:~:]
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-30 °C...80 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0.207 kg/m
Raccord pneumatique	Pour raccord enfichable de Ø extérieur de 28 mm
Couleur	Noir
Dureté Shore	D 62 +/-3
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du tuyau	TPE-A