

Clapet anti-retour VMPA14-RV

Code article: 8039820

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	fonction anti-retour pilotée
Mode d'actionnement	pneumatique
Mode de fixation	Clip
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	350 l/min
Pression de service	0.05 MPa...0.8 MPa 0.5 bar...8 bar
Pression de pilotage MPa	0.05 MPa...0.8 MPa
Pression de pilotage	0.5 bar...8 bar
Pression de pilotage psi	7.25 psi...116 psi
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Matériau du boîtier	POM
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Position de montage	Indifférente
Type d'actionnement : fonction clapet anti-retour pilotée	Pneumatique
Pression de service sur la plage de température totale	0.5 bar...8 bar
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-20 °C...40 °C
Température du fluide	-5 °C...50 °C
Fluide de pilotage	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poids du produit	0.17 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR