


Passage de l'armoire de commande NEFU-D12G4-D12DG4

Code article: 8040459

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Conforme à la norme	EN 61076-2-101
Mode de fixation	Vissé
Raccord électrique 1	Connecteur femelle droit, M12x1, à 4 pôles, codage D
Raccord électrique 2	Connecteur femelle droit, M12x1, à 4 pôles, codage D
Plage de tension de service CC	0 V...30 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	4 A
Résistance à la tension de choc	0.8 kV
Caractéristiques de transmission	Selon catégorie 5, EN 50173, classe D Selon catégorie 5, ISO/IEC 11801, classe D
Degré de protection	IP65 IP67
Température ambiante	-25 °C...85 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Degré d'encrassement	3
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Matériau du boîtier	Laiton nickelé
Couleur du boîtier	argent
Matériau des contacts à fiche	Laiton Doré