


# Embase VABS-K1-7B-12-M5-P

Code article: 8047064

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                   | Valeur                                                                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Diamètre nominal                                   | 1.2 mm                                                                  |
| Taille du distributeur                             | 7 mm                                                                    |
| Raccordement fluidique                             | Taraudage M5                                                            |
| Position de montage                                | Indifférente                                                            |
| Structure de construction                          | Sens de raccordement par le bas                                         |
| Sens d'écoulement                                  | Réversible                                                              |
| Fluide de service                                  | Fluides liquides<br>Fluides gazeux                                      |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande     | Tenir compte de la résistance des matériaux en contact avec les fluides |
| Classe de protection anticorrosion CRC             | 0 - Aucun effet de corrosion                                            |
| Conformité PWIS                                    | VDMA24364-Zone III                                                      |
| Température de stockage                            | -20 °C...70 °C                                                          |
| Aptitude alimentaire                               | voir Informations complémentaires sur les matériaux                     |
| Température du fluide                              | 0 °C...50 °C                                                            |
| Température ambiante                               | 0 °C...50 °C                                                            |
| Couple de serrage max. de fixation du distributeur | 0.15 Nm                                                                 |
| Couple de serrage max. du raccord                  | 0.6 Nm                                                                  |
| Poids du produit                                   | 3.3 g                                                                   |
| Type de fixation embase                            | Avec trou débouchant                                                    |
| Mode de fixation distributeur                      | Avec taraudage                                                          |
| Note sur le matériau                               | Conforme à RoHS                                                         |
| Matériau d'embase                                  | PEEK                                                                    |
| Matériau de douille fileté                         | Acier inoxydable fortement allié                                        |