

# Clapet anti-retour VABF-L1-14-H2

Code article: 8047365

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille du distributeur	14 mm
Fonction de distributeur	fonction anti-retour pilotée
Pression de service	0.05 MPa...0.8 MPa 0.5 bar...8 bar
Certification	c UL us - Recognized (OL)
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-5 °C...60 °C
Poids du produit	1 g
Mode de fixation	strié
Note sur le matériau	Conforme à RoHS