

résistance de freinage

CACR-LE2-6-W60

N° de pièce: 8047913

Produit de fin de série

FESTO

Absorbe l'énergie qui est réinjectée dans le circuit intermédiaire lors du freinage ou d'une excitation séparée.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2026. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	60
Position de montage	Convection libre vertical Horizontal
Performance avec facteur de marche de 35 % et 20 °C	180 W
Puissance nominale résistance de freinage	60 W
Valeur de résistance	6 Ohm
Agrément	c UL us - Recognized (OL)
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Degré de protection	IP65
Température ambiante	0 ... 50 °C
Poids du produit	140 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Note sur la matière	Conforme RoHS