

Kit parallèle
EAMM-U-86-D60-60RB-102
Code article: 8058986

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	86
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	5000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	175 kgmm ²
Couple moteur à vide	0.25 Nm
Couple transmissible	9.5 Nm
Poids du produit	2500 g
Code d'interface, actionneur	D60
Code d'interface moteur In	60RB
Note sur le matériau	Conforme à RoHS