

**Kit parallèle**  
**EAMM-U-86-S48-70GA-102**  
Code article: 8059000

**FESTO**



**Fiche technique**

| Caractéristiques             | Valeur                |
|------------------------------|-----------------------|
| Taille                       | 86                    |
| Position de montage          | Indifférente          |
| Vitesse de rotation max.     | 5000 1/min            |
| Conformité PWIS              | VDMA24364-B2-L        |
| Température de stockage      | -25 °C...60 °C        |
| Humidité relative de l'air   | 0 - 95 %              |
| Degré de protection          | IP40                  |
| Température ambiante         | -10 °C...60 °C        |
| Moment d'inertie de masse    | 175 kgmm <sup>2</sup> |
| Couple moteur à vide         | 0.25 Nm               |
| Couple transmissible         | 9.5 Nm                |
| Poids du produit             | 2500 g                |
| Code d'interface, actionneur | S48                   |
| Code d'interface moteur In   | 70GA                  |
| Note sur le matériau         | Conforme à RoHS       |