


Kit parallèle
EAMM-U-145-D80-126AA-188
Code article: 8059069

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	145
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	4000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	2270 kgmm ²
Couple moteur à vide	2 Nm
Couple transmissible	9.5 Nm
Poids du produit	12000 g
Code d'interface, actionneur	D80
Code d'interface moteur In	126AA
Note sur le matériau	Conforme à RoHS