

Coupleur rapide NPHS-D6-M-G12

Code article: 8059277

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	10 mm
Pression de service sur la plage de température totale	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	2000 l/min...2100 l/min
Débit nominal normalisé selon ISO 8778	2168 l/min...2276.4 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7::-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-20 °C...80 °C
Couple de serrage nominal	25 Nm
Tolérance du couple de serrage nominal	± 20 %
Poids du produit	200 g
Raccord pneumatique 1	Filetage G1/2
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau ressort	acier inoxydable fortement allié
Matériau du boîtier	Laiton nickelé
Matériau du joint fileté	Aluminium HNBR
Matériau pièce taraudée	Laiton, nickelé
Matériau douille	Alliage d'aluminium corroyé Anodisé incolore
Matériau bague intérieure	Laiton
Matériau de bille	Acier inoxydable fortement allié
Matériau de la douille de déverrouillage	Laiton nickelé