# Kit axial
# EAMM-A-L48-56GA

Code article: 8063482



## Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Longueur nominale | 56.3 mm |
| Position de montage | Indifférente |
| Vitesse de rotation max. | 8000 1/min |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Température de stockage | -25 °C...60 °C |
| Humidité relative de l'air | 0 - 95 % |
| Degré de protection | IP40 |
| Température ambiante | -10 °C...60 °C |
| Moment d’inertie de masse | 14.5 kgmm² |
| Couple transmissible | 12.5 Nm |
| Poids du produit | 533 g |
| Code d'interface, actionneur | L48 |
| Code d'interface moteur In | 56GA |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |