


**Kit axial**  
**EAMM-A-L95-90GA**  
Code article: 8063526

**FESTO**



**Fiche technique**

| Caractéristiques             | Valeur                |
|------------------------------|-----------------------|
| Longueur nominale            | 71.4 mm               |
| Position de montage          | Indifférente          |
| Vitesse de rotation max.     | 4500 1/min            |
| Conformité PWIS              | VDMA24364-B2-L        |
| Température de stockage      | -25 °C...60 °C        |
| Humidité relative de l'air   | 0 - 95 %              |
| Degré de protection          | IP40                  |
| Température ambiante         | -10 °C...60 °C        |
| Moment d'inertie de masse    | 374 kgmm <sup>2</sup> |
| Couple transmissible         | 133 Nm                |
| Poids du produit             | 2834 g                |
| Code d'interface, actionneur | L95                   |
| Code d'interface moteur In   | 90GA                  |
| Note sur le matériau         | Conforme à RoHS       |