


## Kit axial EAMM-A-M43-70GA

Code article: 8063542

**FESTO**



### Fiche technique

| Caractéristiques             | Valeur                 |
|------------------------------|------------------------|
| Longueur nominale            | 33.9 mm                |
| Position de montage          | Indifférente           |
| Vitesse de rotation max.     | 8000 1/min             |
| Conformité PWIS              | VDMA24364-B2-L         |
| Température de stockage      | -25 °C...60 °C         |
| Humidité relative de l'air   | 0 - 95 %               |
| Degré de protection          | IP40                   |
| Température ambiante         | -10 °C...60 °C         |
| Moment d'inertie de masse    | 14.5 kgmm <sup>2</sup> |
| Couple transmissible         | 12.5 Nm                |
| Poids du produit             | 632 g                  |
| Code d'interface, actionneur | M43                    |
| Code d'interface moteur In   | 70GA                   |
| Note sur le matériau         | Conforme à RoHS        |