


Kit axial EAMM-A-M48-60G

Code article: 8063552

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|------------------------------|----------------------|
| Longueur nominale | 26.5 mm |
| Position de montage | Indifférente |
| Vitesse de rotation max. | 6000 1/min |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Température de stockage | -25 °C...60 °C |
| Humidité relative de l'air | 0 - 95 % |
| Degré de protection | IP40 |
| Température ambiante | -10 °C...60 °C |
| Moment d'inertie de masse | 39 kgmm ² |
| Couple transmissible | 17 Nm |
| Poids du produit | 492 g |
| Code d'interface, actionneur | M48 |
| Code d'interface moteur In | 60G |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |