


# Kit axial EAMM-A-M48-90GB

Code article: 8063558

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques             | Valeur               |
|------------------------------|----------------------|
| Longueur nominale            | 31.5 mm              |
| Position de montage          | Indifférente         |
| Vitesse de rotation max.     | 6000 1/min           |
| Conformité PWIS              | VDMA24364-B2-L       |
| Température de stockage      | -25 °C...60 °C       |
| Humidité relative de l'air   | 0 - 95 %             |
| Degré de protection          | IP40                 |
| Température ambiante         | -10 °C...60 °C       |
| Moment d'inertie de masse    | 39 kgmm <sup>2</sup> |
| Couple transmissible         | 17 Nm                |
| Poids du produit             | 1022 g               |
| Code d'interface, actionneur | M48                  |
| Code d'interface moteur In   | 90GB                 |
| Note sur le matériau         | Conforme à RoHS      |