


Kit axial
EAMM-A-N48-72GA
Code article: 8063601

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Longueur nominale	66.5 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	6000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	39 kgmm ²
Couple transmissible	17 Nm
Poids du produit	739 g
Code d'interface, actionneur	N48
Code d'interface moteur In	72GA
Note sur le matériau	Conforme à RoHS