


Kit axial
EAMM-A-N80-90GB
Code article: 8063613

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Longueur nominale	62.5 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	5500 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	151 kgmm ²
Couple transmissible	47 Nm
Poids du produit	1755 g
Code d'interface, actionneur	N80
Code d'interface moteur In	90GB
Note sur le matériau	Conforme à RoHS