Module électronique
VMPA14-MPM-EMM-4

Code article: 8066768

Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	4
Nombre maximum de bobines	4
Courant nominal d'actionnement par bobine	80 mA jusqu'à 25 ms
Tension nominale lors de la réduction du courant	25 mA après 25 ms
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion (état après montage)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	30 g
Matériau du boîtier	POM
Note sur le matériau	Conforme à RoHS