



Filtre pour vide OAFF-G3-5

Code article: 8068944

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Finesse de filtration	40 µm
Taille de fût	10
Pression de service	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Fluide de service	Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7:~:]
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	1 g
Mode de fixation	À enficher à encliquetage
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du filtre	Mailles textiles PA
Matériau du boîtier	POM
Capacité d'impulsion d'éjection	0.7 MPa 7 bar 101.5 psi