

Porte-câble DADG-HL-N8-P2

Code article: 8069000

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	20 25 32 40
Plage de réglage angle d'oscillation	0 deg...90 deg
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	0 °C...60 °C
Poids du produit	2.9 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS sans cuivre
Matériau d'équerre de fixation	POM