

# Terminal de dialogue CDSB-A1

Code article: 8070984

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Longueur de câble max.	3 m
Mémoire opérateur	3 Go
Affichage	TFT couleur
Propriété de l'écran	Écran tactile
Taille de l'affichage	1,77"
Plage de tension de service CC	4.5 V...5.5 V
Résolution de l'écran	128x160 pixels
Certification	RCM Mark
Marquage KC	KC-CEM
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon directive européenne CEM Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-20 °C...70 °C
Humidité relative de l'air	max. 95 % à 60 °C sans condensation
Degré de protection	IP20
Température ambiante	0 °C...60 °C
Poids du produit	36.6 g
Interface USB, technique de raccordement	USB 2.0 type B mini
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Renforcé de PA6
Domaine d'application	Uniquement avec CMMT, CPX-E-CEC
Dimensions l x L x H	50 mm x 45 mm x 19,6 mm