

Embase VABS-S7-BE-BS-G14-VDE2

Code article: 8072668

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	Indifférente
Pression de service	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Classe de protection anticorrosion CRC	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Degré de protection	IP54 IP65
Note sur le degré de protection	IP54 pour protection ventilation avec labyrinthe (par ex. VABD-D3-L) IP65 pour protection ventilation avec bague d'étanchéité (par ex. VABD-D3-SN)
Poids du produit	362 g
Mode de fixation	Avec trou débouchant et vis
Raccord d'air de pilotage 12	G1/4
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	VDI/VDE 3847 (NAMUR)
Raccord pneumatique 3	G1/4
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau d'embase	Aluminium traité au procédé Ematal
Matériau joints d'étanchéité	NBR