


**Ventouse**  
**OGVM-40-S-N-G14F**  
 Code article: 8073817

**FESTO**



**Fiche technique**

| Caractéristiques                                   | Valeur                                                      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Compensateur de hauteur de ventouse avec raccord   | 4 mm                                                        |
| Rayon min. de pièce                                | 37.5 mm                                                     |
| Diamètre nominal                                   | 4 mm                                                        |
| Diamètre de ventouse                               | 40 mm                                                       |
| Volumes d'aspiration par ventouse                  | 4.4 cm <sup>3</sup>                                         |
| Position des raccords                              | En haut                                                     |
| Position de montage                                | Indifférente                                                |
| Forme de ventouse                                  | Ronde, plate                                                |
| Pression de service                                | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Pression de service nominale                       | -60 kPa<br>-0.6 bar                                         |
| Fluide de service                                  | Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]             |
| Classe de protection anticorrosion CRC             | 2 - Effets de corrosion moyens                              |
| Conformité PWIS                                    | VDMA24364-A1-L                                              |
| Température ambiante                               | -20 °C...80 °C                                              |
| Force de maintien à pression de service nominale   | 53 N                                                        |
| Force transversale en pression de service nominale | 53 N                                                        |
| Poids du produit                                   | 10 g                                                        |
| Mode de fixation                                   | via raccord de vide                                         |
| Raccord de vide                                    | Taraudage G1/4                                              |
| Couleur                                            | Noir                                                        |
| Dureté Shore                                       | 60 +/- 5                                                    |
| Matériau du tourillon vissé                        | Alliage d'aluminium corroyé                                 |
| Note sur le matériau                               | Conforme à RoHS                                             |
| Matériau ventouse avec raccord                     | NBR                                                         |