

Amortisseur DYEF-G8-M8-Y1

Code article: 8073905

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	M8
Course	1.3 mm
Amortissement	Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés sans butée fixe métallique
Position de montage	Indifférente
Détection de position	sans
Vitesse d'impact max.	0.8 m/s
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Longueur d'amortissement	1.3 mm
Couple de serrage max.	2 Nm
Energie max. absorbée par course	0.12 J
Poids du produit	23 g
Mode de fixation	avec douille filetée
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Acier fortement allié