

Amortisseur DYEF-G8-M10-Y1

Code article: 8073906

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	M10
Course	1 mm
Amortissement	Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés sans butée fixe métallique
Position de montage	Indifférente
Détection de position	sans
Vitesse d'impact max.	0.8 m/s
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Longueur d'amortissement	1 mm
Couple de serrage max.	3 Nm
Energie max. absorbée par course	0.25 J
Poids du produit	41 g
Mode de fixation	avec douille fileté
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Acier fortement allié