

# Barrette de raccordement VABM-P7-18M-G18-M5-4

Code article: 8076386

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Dimension modulaire	18 mm
Structure de construction	Sens de raccordement latéral
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	4
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Couple de serrage max. de fixation du distributeur	0.6 Nm
Poids du produit	180 g
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	M5
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau embase de raccordement	Alliage d'aluminium corroyé