

# Étanchéité du câble NEAU-KD-P4-A1-P5

Code article: 8079860

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Poids du produit	4 g
Taille de fût	5
Température ambiante	-40 °C...85 °C
Température de stockage	-40 °C...85 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	TPE-V
Essai de résistance au feu	UL94 V-0
Raccord 1, conception	Pg 13,5
Connexion 2, modèle	Diamètre de câble 6,5 à 9,5 mm
Couleur	Noir