

Languette de commutation DASI-E21-60-S8-SL

Code article: 8081324

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	60
Modèle	pour capteur M8
Structure de construction	Languette de commutation
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	40 g
Mode de fixation	avec écrous pour rainures
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau support	Acier, galvanisé
Matériau de vis	Acier, galvanisé