

Équerre de fixation PAMP-MB-64

Code article: 8081356

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	64
Série	P
Classe de protection anticorrosion CRC	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Couple de serrage max. de fixation du distributeur	5 Nm
Température du fluide	-60 °C...80 °C
Température ambiante	-60 °C...80 °C
Poids du produit	119 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de vis	acier inoxydable fortement allié
Matériau d'équerre	Acier inoxydable fortement allié