


Amortisseur DYSS-5-5-Y1F

Code article: 8081770

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	5
Course	5 mm
Amortissement	Auto-ajusté
Position de montage	Indifférente
Détection de position	sans
Vitesse d'impact max.	1 m/s
Temps de rappel pour température ambiante	0.2 s
Temps de rappel à la température ambiante min.	1 s
Mode de fonctionnement	en poussée à simple effet
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-10 °C...80 °C
Longueur d'amortissement	5 mm
Force d'impact max.	200 N
Couple de serrage max.	2 Nm
Energie max. absorbée par course	1.4 J
Energie max. absorbée par heure	8000 J
Energie résiduelle max.	0.01 J
Force de rappel	0.9 N
Force d'insertion min.	10 N
Poids du produit	7 g
Plage de masse	2.5 kg
Mode de fixation	Avec contre-écrou
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Acier fortement allié
Matériau tige de piston	acier fortement allié