

Kit de couvercle VAVC-F12-SCC-20-TP

Code article: 8084036

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal DN	20
Protection contre l'explosion	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Fluide	Vapeur Huile hydraulique à base d'huile minérale Gaz inertes Huile minérale Eau Air comprimé filtré, finesse du filtre 200 µm Liquides neutres
Note concernant le fluide	Les fluides gazeux sont autorisés uniquement en cas d'écoulement via le siège de vanne.
Température du fluide	-30 °C...200 °C
Température ambiante	0 °C...60 °C
Température de stockage	-10 °C...60 °C
Position de montage	Indifférente
Poids du produit	363 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du couvercle	Acier inoxydable fortement allié
Matériau joint de vis	PTFE
Matériau joint de clapet	PTFE, modifié