


# Kit de montage DARQ-K-V-F10S22-F07S17-R13

Code article: 8084197

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                       | Valeur                                          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Selon la norme                         | EN 15081<br>ISO 5211                            |
| Taille de fût                          | 1                                               |
| Structure de construction              | Carré femelle et carré mâle<br>Kit d'assemblage |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 2 - Effets de corrosion moyens                  |
| Conformité PWIS                        | VDMA24364-Zone III                              |
| Poids du produit                       | 2045 g                                          |
| Raccord 1, fonction                    | Sortie d'actionneur                             |
| Raccord 1, conception                  | SW22<br>Plan de pose 10                         |
| Raccord 2, fonction                    | Départ de réduction                             |
| Connexion 2, modèle                    | Surplat 17<br>Configuration de perçage 07       |
| Note sur le matériau                   | Conforme à RoHS                                 |
| Matériau accouplement                  | Acier inoxydable fortement allié                |
| Matériau de l'adaptateur de montage    | Acier                                           |
| Matériau du disque                     | acier inoxydable fortement allié                |
| Matériau de vis                        | acier inoxydable fortement allié                |