


Kit de montage DARQ-K-V-F10S27-F05S14-R13

Code article: 8084199

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Selon la norme	EN 15081 ISO 5211
Taille de fût	1
Structure de construction	Carré femelle et carré mâle Kit d'assemblage
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Poids du produit	1935 g
Raccord 1, fonction	Sortie d'actionneur
Raccord 1, conception	SW27 Plan de pose 10
Raccord 2, fonction	Départ de réduction
Connexion 2, modèle	Surplat 14 Configuration de perçage 05
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau accouplement	Acier inoxydable fortement allié
Matériau de l'adaptateur de montage	Acier
Matériau du disque	acier inoxydable fortement allié
Matériau de vis	acier inoxydable fortement allié