


# Kit de montage DARQ-K-Z-F10S22-F07S17-R13

Code article: 8085027

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                       | Valeur                                                  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Selon la norme                         | EN 15081<br>ISO 5211                                    |
| Taille de fût                          | 1                                                       |
| Structure de construction              | Double méplat femelle et carré mâle<br>Kit d'assemblage |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 2 - Effets de corrosion moyens                          |
| Conformité PWIS                        | VDMA24364-Zone III                                      |
| Poids du produit                       | 1970 g                                                  |
| Raccord 1, fonction                    | Sortie d'actionneur                                     |
| Raccord 1, conception                  | SW22<br>Plan de pose 10                                 |
| Raccord 2, fonction                    | Départ de réduction                                     |
| Connexion 2, modèle                    | Surplat 17<br>Configuration de perçage 07               |
| Note sur le matériau                   | Conforme à RoHS                                         |
| Matériau accouplement                  | Acier inoxydable fortement allié                        |
| Matériau de l'adaptateur de montage    | Acier                                                   |
| Matériau du disque                     | acier inoxydable fortement allié                        |
| Matériau de vis                        | acier inoxydable fortement allié                        |