


Réducteur EMGA-40-A-G3-40P

Code article: 8085342

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille de flasque du réducteur	40 mm
Taille de flasque moteur	40 mm
Jeu en torsion	0.35 deg
Type de réducteur	Réducteur angulaire
Rapport de transmission	3:1
Vitesse d'entraînement max.	18000 1/min
Température de service réducteur	-25 °C...90 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré de protection	IP54
Couple de sortie continu	4.5 Nm
Moment d'inertie du réducteur	0.049 kgcm ²
Couple de sortie maximal	7 Nm
Rendement max.	95 %
Rigidité à la torsion	0.8 Nm/arcmin
Poids du produit	500 g
Interface de sortie du réducteur	40G
Interface réducteur actionneur	40P
Note sur le matériau	Conforme à RoHS