


Réducteur EMGA-60-A-G3-60P

Code article: 8085344

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille de flasque du réducteur	60 mm
Taille de flasque moteur	60 mm
Jeu en torsion	0.27 deg
Type de réducteur	Réducteur angulaire
Rapport de transmission	3:1
Vitesse d'entraînement max.	13000 1/min
Température de service réducteur	-25 °C...90 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré de protection	IP54
Couple de sortie continu	14 Nm
Moment d'inertie du réducteur	0.394 kgcm ²
Couple de sortie maximal	22 Nm
Rendement max.	95 %
Rigidité à la torsion	2 Nm/arcmin
Poids du produit	1700 g
Interface de sortie du réducteur	60G
Interface réducteur actionneur	60P
Note sur le matériau	Conforme à RoHS