

Vérin bloqueur DFST-63-30-Y4-A-S-G2

Code article: 8085910

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Course	30 mm
Ø du piston	63 mm
Amortissement	bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés Amortisseur réglable devant
Position de montage	verticale
Mode de fonctionnement	à double effet en traction
Structure de construction	Tige de piston avec levier basculant
Détection de position	Pour capteur de proximité
Détection de position du levier basculant	pour capteurs inductifs
Sécurité anti-rotation/guidage	Tige de guidage
Pression de service	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:...]
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température ambiante	5 °C...60 °C
Longueur d'amortissement	15 mm
Force de choc admise sur la tige de piston sortie	5000 N
Poids du produit	3400 g
Mode de fixation	avec trou débouchant
Raccord pneumatique	G1/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du couvercle	Aluminium moulé sous pression
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé
Matériau tige de piston	Acier inoxydable fortement allié
Matériau du rouleau	Acier