

Étiquette
ASLR-L-X4-612-P240
Code article: 8087174

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	6x12,5 m
Conseils d'utilisation	Impression sur le cadre et sous forme de double panneau possible
Modèle	Modèle X4
Inscription	Fourni par le client
Surface d'étiquetage	4,9 mm x 11,4 mm
Technique d'étiquetage	Imprimante de la société PHOENIX CONTACT telle que THERMOMARK, BLUEMARK ou TOPMARK
Élément de désignation	Identification de l'appareil et de l'emplacement Montage individuel
Taille de fût	24
Note sur la taille du conteneur	10 cadres avec chacun 24 unités
Essai de résistance au feu	UL94 V-0
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-40 °C...85 °C
Température ambiante	-40 °C...85 °C
Poids du produit	0.1 g
Mode de fixation	pouvant être enfoncé manuellement
Couleur	Blanc
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du panneau	PC