

# Jeu de montage pour potence porte-outils YHBP-

FESTO

Code article: 8087218



## Fiche technique

| Caractéristiques                               | Valeur  |
|--|---|
| Courses  | 100 mm...1990 mm  |
| Diamètre du vérin                              | 50 mm...200 mm  |
| Cinématiques prises en charge                  | Colonne de levage<br>Cinématique parallèle  |
| Protection contre l'inversion de polarité      | Pour tension de service   |
| Pression de service                            | 0.4 MPa...0.8 MPa<br>4 bar...8 bar  |
| Vitesse de déplacement maximale                | 1 m/s   |
| Plage de tension de service CC                 | 21.6 V...26.4 V   |
| Facteur de marche                              | 100%  |
| Tension de service nominale CC                 | 24 V  |
| Ondulation résiduelle                          | 5 %   |
| Consommation au niveau des sorties hors charge | 2 A   |
| Fluide de service                              | Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [6 : 4 : 4]   |
| Conformité PWIS                                | VDMA24364-Zone III  |
| Température de stockage                        | -20 °C...70 °C  |
| Degré de protection                            | IP65  |
| Note sur le degré de protection                | IP20 pour relais de sécurité PNOZ<br>IP20 pour système de commande CMCB-...-C<br>IP20 pour commande CECC-D<br>IP54 pour système de commande CMCB-...-CC<br>à l'état monté |
| Température ambiante                           | 0 °C...50 °C  |
| Charge   | 25 kg...999 kg  |
| Rapport de multiplication de la cinématique    | 1:5 pour colonnes de levage<br>1:1 - 1:5 pour cinématiques parallèles   |
| Poids du produit                               | 4.8 kg...60.5 kg  |
| Note sur le matériau                           | Conforme à RoHS   |