


manomètre PAGN-23-1M-G18S

N° de pièce: 8088992

Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2022. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Plage d'affichage	0 ... 1 MPa
Taille nominale manomètre	23
Conception	Manomètre à tube de Bourdon
Mode de fixation	Pose de conduites
Fluide de service	Gaz inertes Fluides neutres
Pression de service MPa	0 ... 1 MPa
Pression de service	0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
Facteur de charge alternante	0,6
Classe de précision de mesure	5
Degré de protection	IP44
Température de stockage	-5 ... 50 °C
Température du fluide	-5 ... 50 °C
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Note sur la matière	Conforme RoHS
Position du raccord	Face arrière centrée
Raccord pneumatique	G1/8 avec anneau d'étanchéité
Matériaux en contact avec le média	renfort ABS Laiton
Matériau tourillon vissé	renfort ABS
Matériau corps	ABS
Matériau hublot de contrôle	PMMA
Couleur boîtier	noir
Poids du produit	6 g
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Sans acétylène Sans oxygène