

Réduction de course VAVA-F12-H-H1

Code article: 8089993

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Structure de construction	Limitation de la course d'ouverture
Protection contre l'explosion	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Classe de protection anticorrosion CRC	3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Conseils d'utilisation	L'utilisation d'une vanne à siège incliné a pour effet de supprimer la certification SIL de l'ensemble du produit.
Degré de protection	IP6X
Température ambiante	-50 °C...100 °C
Température de stockage	-10 °C...60 °C
Position de montage	Indifférente
Poids du produit	253 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	EPDM
Matériau de l'écrou	Acier inoxydable fortement allié
Matériau de vis	acier inoxydable fortement allié
Matériau de l'amortisseur	acier fortement allié
Matériau du connecteur	acier inoxydable fortement allié