

Kit parallèle
EAMM-U-65-T42-60AA-87
Code article: 8093189

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	65
Entraxe	87 mm
Position de montage	Indifférente
Rapport de transmission	1:1
Vitesse de rotation max.	3000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-20 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	0 °C...50 °C
Moment d'inertie de masse	41.2 kgmm ²
Couple moteur à vide	0.22 Nm
Couple transmissible	3 Nm
Poids du produit	583 g
Code d'interface, actionneur	T42
Code d'interface moteur In	60AA
Note sur le matériau	Conforme à RoHS