

Carte mémoire CAMC-M-MS-G32-G2

Code article: 8094425

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-25 °C...85 °C
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Capacité de mémoire	32 GB
Conseils d'utilisation	Cet appareil a été uniquement conçu, construit et monté pour une utilisation industrielle et commerciale. Une utilisation privée n'est pas autorisée.
Modèle	microSDHC
Structure de construction	MLC
Catégorie de vitesse	Class 10
Vitesse de lecture max.	70 Mo/s
Vitesse d'écriture max.	50 Mo/s
Nombre de cycles d'écriture/d'effacement	96 TBW