

# Fixation pour rail CAFM-X4-H

Code article: 8095158

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Largeur	29 mm
Hauteur	4,2 mm
Longueur	169 mm
Modèle	Modèle X4 pour rail de fixation
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-40 °C...85 °C
Température ambiante	-40 °C...85 °C
Poids du produit	38 g
Mode de fixation	à encliquetage
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de plaque d'adaptation	acier inoxydable fortement allié