


Kit axial
EAMM-A-T46-80PB
Code article: 8096175

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Longueur nominale	68.5 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	8000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	7.65 kgmm²
Couple transmissible	10 Nm
Poids du produit	923 g
Code d'interface, actionneur	T46
Code d'interface moteur In	80PB 80R
Note sur le matériau	Conforme à RoHS