

# Embase VABS-P16-10S-M5

Code article: 8097804

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Largeur	26 mm
Position de montage	Indifférente
Propriétés particulières	Compatible oxygène selon DIN EN 1797
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	1
Pression de service	0 bar...7 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [6 : 3 : 4] Gaz inertes Air Oxygène Azote
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié impossible taille maximale des particules 5 µm
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-20 °C...70 °C
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 60 % sans condensation
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	25 g
Mode de fixation	avec trou débouchant Avec taraudage
Raccord pneumatique 1	M5
Raccord pneumatique 2	M5
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau d'embase	Alliage d'aluminium corroyé