

Unité de conditionnement MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-M-AG-MPA-WPE-B

Code article: 8098369

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	6
Série	MS
Position de montage	vertical +/- 5°
Indicateur de pression	avec manomètre
Pression de service	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi
Débit normal, échappement 6 -> 0 bar	3600 l/min
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	5300 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Compatibilité avec l'huile d'ester non assurée
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-5 °C...50 °C
Température du fluide	-5 °C...50 °C
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Poids du produit	1250 g
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie avec équerre de fixation Avec accessoires Au choix :
Note sur le matériau	Conforme à RoHS