

Unité de conditionnement MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-VC-AG-BAR-WPE-B

Code article: 8098372

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	4
Série	MS
Position de montage	vertical +/- 5°
Indicateur de pression	avec manomètre
Pression de service	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi
Débit normal, échappement 6 -> 0 bar	1400 l/min
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	1500 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Compatibilité avec l'huile d'ester non assurée
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-5 °C...50 °C
Température du fluide	5 °C...50 °C
Température ambiante	5 °C...50 °C
Poids du produit	470 g
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie avec équerre de fixation Avec accessoires Au choix :
Note sur le matériau	Conforme à RoHS