

# Unité de conditionnement MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-M-AG-MPA-WPE-B

Code article: 8098378

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                | Valeur                                                                               |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille                                          | 4                                                                                    |
| Série                                           | MS                                                                                   |
| Position de montage                             | vertical +/- 5°                                                                      |
| Indicateur de pression                          | avec manomètre                                                                       |
| Pression de service                             | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar<br>14.5 psi...145 psi                              |
| Débit normal, échappement 6 -> 0 bar            | 1400 l/min                                                                           |
| Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343) | 1500 l/min                                                                           |
| Fluide de service                               | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                           |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande  | Compatibilité avec l'huile d'ester non assurée                                       |
| Classe de protection anticorrosion CRC          | 1 - faibles effets de corrosion                                                      |
| Conformité PWIS                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                                    |
| Température de stockage                         | -5 °C...50 °C                                                                        |
| Température du fluide                           | -5 °C...50 °C                                                                        |
| Température ambiante                            | -5 °C...50 °C                                                                        |
| Poids du produit                                | 470 g                                                                                |
| Mode de fixation                                | Montage sur tuyauterie<br>avec équerre de fixation<br>Avec accessoires<br>Au choix : |
| Note sur le matériau                            | Conforme à RoHS                                                                      |